


UGT506

Ultralydsensor

UGB01200EOKG/US



1 LED-er



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Sensorrekkevidde [mm]	80,00...1 200,00; (Objekt: 200 x 200 mm)
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 60,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 0,30
Omformer frekvens [kHz]	200,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Innganger

Synkroniseringsinngang	nei
Multiplex input	nei

Utganger

Totalt antall utganger	1
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,20
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

UGT506



Ultralydsensor

UGB01200EOKG/US

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	80,00...1 200,00; (Objekt: 200 x 200 mm)
Blind zone	[mm]	80,00
Blendervinkel sylindrisk [°]	[°]	14,00; (±2)
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt	[°]	± 4
Nøyaktighet/avvik		
Temperatur kompensasjon		ja
Hysteres	[%]	< 1,00
Koblingspunktendring	[%]	-2,50...2,50
Linearitetsfeil for analog utgang	[%]	< 1
Oppløsning	[mm]	2
Merknader om nøyaktighet / avvik		De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	3 V
	EN 55011	Klasse A
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
MTTF	[ANN]	210,00
UI godkjenning	Ta	-20...70 °C
	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vekt	[g]	80,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 60,50
Gjengetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass keramikk
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	50,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	ekko	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2, rustfritt stål:



Ultralydsensor

UGB01200EOKG/US

Merknader


Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Tilkobling



2: Lære



Diagrammer og grafer



- 1: afstand
- 2: Deteksjonsområde
- 3: inn-/utkoblingsgraf
- 4: Objekt 200 x 200 mm
- 5: 50 % av objektet i deteksjonsområdet
- 6: Koblingspunkt