

TT3150



Temperatur probesensor

TT-300KBBD08- I/US/ IV

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TT3250 eller TT3050

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 plug-område
L = probelengde tilsvarer installasjonslengde EL



Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
Installasjonslengde EL [mm]	360,00	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Medier	væsker og gasser	
Trykkklassifisering [bar]	160,00	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L [mm]	360,00	
Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	--------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur	plug-område
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
--------------	-------------------	--------------

TT3150



Temperatur probesensor

TT-300KBBD08- I/US/ IV

Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
--------------------	------------------	--------------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	83,20
Dimensjoner	[mm]	Ø 8,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Probe diameter	[mm]	8,00
Installasjonslengde EL	[mm]	360,00

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

