


Induktiv sensor

IE-2002-FROG/15M/PUR

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	2,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 50,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	5,00...36,00 DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	0,8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	2,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	2,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...1,60

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteresis [X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01]	-10,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------



Induktiv sensor

IE-2002-FROG/15M/PUR

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger	
----------------------	--

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data	
----------------	--

Hus	gjenget type
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 50,00
Gjengebetegnelse	M8 x 1,00
Materialer	PBT

Displayer/driftselementer	
---------------------------	--

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------



Merknader	
-----------	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--

Kabel: 15 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Tilkobling	
------------	--



BK = Lederfarger :
 WH = svart
 hvit