


Kontrollpaneler for kjølevann

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER



- 1 magnetisk induktiv strømningsmåler SM6000
- 2 vannstoppventil
- 3 backstop
- 4 reguleringsventil
- 5 elektronisk trykkmåler PK6524
- 6 ekspansjonssylinder
- 7 5/2-veis ventil
- 8 rør-tilkobling Ø 8 mm



Produktegenskaper

Prosesstekobling for sveisepistol

Prosesstekobling

M22 x 1,5

Prosesstekobling for vannforsyning

Prosesstekobling

gjennget tilkobling R 1/2



Kontrollpaneler for kjølevann

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

Strømningsovervåking		
Måleområde	[l/min]	0,10...25,00
Applikasjon		
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Applikasjon	Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann; kjølevannsutvinning	
Installasjon	tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling	
Måleparametere	Gjennomstrømning; Temperatur; Trykk; totalisator	
Kontroller	manuell	
Medier	ledende væsker; Vannholdige medier; glykol løsninger	
Mediumtemperatur	[°C]	-10,00...70,00
Trykkklassifisering	[bar]	10,00
Volum ekspansjon sylinder	[ml]	99,75
Komponenter	Magnetisk-induktive flow meter, SM6000	
	Elektronisk trykkmåler, PK6524	
	vannstoppventil	
	reguleringsventil	
	backstop	
	ekspansjonssylinder	
Utganger		
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link (konfigurerbar)	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Måle - / innstillingsområde		
Trykkovervåking		
Måleområde	[bar]	0,00...10,00
Strømningsovervåking		
Måleområde	[l/min]	0,10...25,00
Temperaturovervåking		
Måleområde	[°C]	-20,00...80,00
Responstid		
Risiko tid (responstid for sikkerhetsrelaterte feil)	[ms]	500,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; (sensorer)	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	8 702,80
Type montering	med monteringsbrakett	

**Kontrollpaneler for kjølevann**

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; gunmetal (2.1096.01)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE
Prosesskobling for sveisepistol	
Prosesstillkobling	M22 x 1,5
Prosesskobling for vannforsyning	
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling R 1/2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Koblinger: 4 x M12; kontakter: gullbelagte	