


Kontrollpaneler for kjølevann

KWST HIGH END



- 1 filter
- 2 magnetisk induktiv strømningsmåler SM6000
- 3 vannstoppventil
- 4 backstop
- 5 elektronisk trykkmåler PN



Produktegenskaper

Prosesskobling for sveisepistol

Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd
--------------------	---

Prosesskobling for vannforsyning

Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd
--------------------	---

Strømningsovervåking

Måleområde	[l/min]	0,10...25,00
------------	---------	--------------

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Applikasjon	Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann
-------------	---

Installasjon	tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling
--------------	--

Måleparametere	Gjennomstrømning; Temperatur; Trykk; totalisator
----------------	--



Kontrollpaneler for kjølevann

KWST HIGH END

Kontroller	manuell	
Medier	ledende væsker; Vannholdige medier; glykol løsninger	
Mediumtemperatur	[°C]	-10,00...70,00
Trykkklassifisering	[bar]	10,00
Komponenter	Magnetisk-induktive flow meter, SM6000	
	Elektronisk trykkmåler, PN7094	
	filter	
	vannstopppventil	
	backstop	
Utganger		
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; Puls utgang; IO-Link (konfigurerbar)	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Måle - / innstillingsområde		
Trykkovervåking		
Måleområde	[bar]	-1,00...10,00
Strømningsovervåking		
Måleområde	[l/min]	0,10...25,00
Temperaturovervåking		
Måleområde	[°C]	-20,00...80,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; (sensorer)	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	3 388,50
Type montering	Monteringsbrakett	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; gunmetal (2.1096.01)	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramikk	
Prosesskobling for sveisepistol		
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd	
Prosesskobling for vannforsyning		
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 3 x M12; kontakter: gullbelagte		