

AC008A




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC508A + E7000A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 4
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Liczba wyjść binarnych		4
Podłączenie		PNP
Zakres napięcia DC	[V]	15...30; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Separacja galwaniczna		tak

AC008A



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	0...40			
Ochrona			IP 67			
Testy / dopuszczenia						
Oznaczenie ATEX		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.1				
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR				
Rozszerzony tryb adresowania		nie				
AS-i profil		S-8.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	8			
AS-i_ID_kod		[hex]	0.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Gniazdo	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Dane mechaniczne						
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E				
Materiał		PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Dostarczane elementy		AC5003				
Uwagi						
Uwagi		Należy stosować konektory M12 z nakrętkami heksagonalnymi, moment dokręcający -> 0,8Nm.				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:						
Konektor: M12; kodowanie: A						
