

AC1206




Zasilacz AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1256

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	110 / 230; (wybierany)
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	88...132 / 184...264
Napięcie wyjściowe DC	[V]	29,5...31,6
Maks. czas rozruchu	[ms]	42
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	2,8
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść		> 6 A
Bezpiecznik	[A]	2,5; (nie dostępne)
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1 (60...70 °C)
Zintegrowane wydzielanie danych		tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
--------------------------------	-----



Zasilacz AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Możliwe równoległe połączenie wyjść	nie
Możliwe szeregowe połączenie wyjść	nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...60
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Klasyfikacja AS-i

Certyfikat AS-i	15901
-----------------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	aluminium
----------	-----------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
-------------	---------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2.5 mm²

Podłączenie

