

AC1244





Zasilacz AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1254

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	10
Napięcie znamionowe AC	[V]	110 / 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	100...240
Klasa ochrony		I
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (< 34)
Maks. czas rozruchu	[ms]	150
Napięcie wyjściowe AS-i	[V]	29,5...31,6
Liczba obwodów wyjściowych		1
Prąd wyjściowy AS-i	[A]	4
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Bezpiecznik	[A]	10; (zewnętrzne, charakterystyka B)



Zasilacz AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Zintegrowane wydzielanie danych		tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Możliwe równoległe połączenie wyjść		nie
Możliwe szeregowe połączenie wyjść		nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Klasyfikacja AS-i

Certyfikat AS-i	89501
-----------------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	1002
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 20 mm)
Wymiary	[mm]	136 x 50 x 144
Materiał		AlMg3; blacha stalowa; PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	napięcie AS-i	LED, kolor zielony
-------------	---------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Zasilacz AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie



- 1: pierwotny
2: wtórny