




Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1366
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja	
Aplikacja	sterownik zdecentralizowany; Bramka PROFIBUS DP
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Wytrzymałość [V]	500
Pobór prądu [mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	10
Maks. pobór energii [VA]	10
Liczba masterów AS-i	2
Separacja elektryczna	tak
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	RS232; PROFIBUS



Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standard transmisji danych		EN 50170
Prędkość transmisji		12 MBaud
Protokół		Profibus DP
Typ użycia		Transmisja danych
Notatka n/t interfejsów		Funkcja diagnostyczna
RS232		
Liczba interfejsów RS232		1
Prędkość transmisji		9600...115200 Baud
Typ wtyczki		RJ11
Typ użycia		Programowanie
Notatka n/t interfejsów		elektrycznie izolowane
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Profil mastera AS-i		M3
Certyfikat AS-i		61104
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	557
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	3 x LED, kolor czerwony
		3 x LED, kolor zielony
		3 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Połączenie elektryczne

Podłączenie

