


Bramka AS-i PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1375

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja

Bramka PROFIBUS DP

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Wytrzymałość	[V]	500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	200
Maks. pobór energii	[VA]	4
Liczba masterów AS-i		1
Separacja elektryczna		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

PROFIBUS



Bramka AS-i PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS	
Standard transmisji danych	EN 50170
Prędkość transmisji	12 MBaud
Protokół	Profibus DP
Typ użycia	Transmisja danych
Notatka n/t interfejsów	Funkcja diagnostyczna

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Temperatura składowania [°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	95
Ochrona	IP 20

Klasyfikacja AS-i	
Wersja AS-i	2.1
Profil mastera AS-i	M3
Certyfikat AS-i	63501

Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony
		1 x LED, kolor zielony
		1 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Podłączenie	



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-