




Bramka AS-i PROFIBUS DP z PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Aplikacja		sterownik zdecentralizowany; Bramka PROFIBUS DP
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Wytrzymałość	[V]	500
Pobór prądu	[mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		1
Separacja elektryczna		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		RS232; PROFIBUS
PROFIBUS		
Standard transmisji danych		EN 50170



Bramka AS-i PROFIBUS DP z PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Prędkość transmisji	12 MBaud
Protokół	Profibus DP
Typ użycia	Transmisja danych
Notatka n/t interfejsów	Funkcja diagnostyczna

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Notatka n/t interfejsów	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Temperatura składowania [°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	95
Ochrona	IP 20

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Profil mastera AS-i	M3

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	86 x 131 x 107
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie

