

# AC2450




## Moduł AS-i CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2457

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 zasilanie AS-i  
2 sprężyna uziemiająca



### Aplikacja

Aplikacja

montaż obiektowy

### Dane elektryczne

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Napięcie zasilania | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Pobór prądu        | [mA] | < 242          |

### Wejścia / wyjścia

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
|----------------------|---------------------------|

### Wejścia

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Liczba wejść binarnych                | 4; (2 x 2)  |
| Obwód wejść binarnych                 | PNP         |
| Zasilanie wejść                       | AS-i        |
| Zasilanie                             | [V] 20...30 |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie | [mA] 200    |
| Prąd wejściowy Wysoki                 | [mA] > 5    |
| Prąd wejściowy Niski                  | [mA] < 1,5  |
| Poziom przełączania Wysoki            | [V] > 10    |



## Moduł AS-i CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Wejścia cyfrowe<br>zabezpieczone<br>przeciwzwarcowo | tak |
|-----------------------------------------------------|-----|

## Wyjścia

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wykonanie elektryczne | AS-i |
|-----------------------|------|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...80 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

## Testy / dopuszczenia

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| EMC | EN 50295 |  |
|-----|----------|--|

## Klasyfikacja AS-i

|                       |            |       |       |       |       |
|-----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| AS-i profil           | S-0.1      |       |       |       |       |
| Konfiguracja AS-i E_A | [hex]      | 0     |       |       |       |
| AS-i_ID_kod           | [hex]      | 1     |       |       |       |
| Bity danych           | Bit danych | D0    | D1    | D2    | D3    |
|                       | Gniazdo    | I-1/2 | I-1/2 | I-3/4 | I-3/4 |
|                       | Pin        | 4     | 2     | 4     | 2     |

## Dane mechaniczne

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
| Materiał    | PUR                                              |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |           |                    |
|-------------|-----------|--------------------|
| Wyświetlacz | działanie | LED, kolor zielony |
|             | Funkcja   | LED, kolor żółty   |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A

