


VVB020



Vibrasjonssensor

VIBRATION IO-LINK SWITCH

maskinvareversjonen BC har et midlertidig endret omgivelsestemperaturområde



- 1 sett skrue 1/4\"-28 UNF / M8
2 sett skrue 1/4\"-28 UNF



Produktegenskaper		
Frekvensområde	[Hz]	2,00...10 000,00
Måleprinsipp		Kapazitiv
v-RMS		
Måleområde for vibrasjon	[mm/s]	0,00...45,00
a-Peak / a-RMS		
Måleområde for vibrasjon	0,00...50,00 g	0,00...490,30 m/s²
Applikasjon		
Applikasjon	mellomstore maskiner, effekt < 300 kW , rotasjons hastighet > 600 rpm	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Sensortype	mikroelektromekanisk system (MEMS)	



Vibrasjonssensor

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 2
Utganger		
Utgangssignal		koblingssignal; IO-Link
Elektrisk design		PNP/NPN; (konfigurerbar)
Antall digitale utganger		2
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,00
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]		100,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Merk på setpoint SP		parameteriserbar
Frekvensområde [Hz]		2,00...10 000,00
Måleprinsipp		Kapasitiv
Antall måleakser		1
v-RMS		
Måleområde for vibrasjon [mm/s]		0,00...45,00
Sett punkt SP [mm/s]		0,20...45,00
Tilbakestill punkt rP [mm/s]		0,00...44,80
I trinn av [mm/s]		0,20
a-Peak / a-RMS		
Måleområde for vibrasjon		0,00...50,00 g0,00...490,30 m/s²
Sett punkt SP		0,20...50,00 g2,00...490,30 m/s²
Tilbakestill punkt rP		0,00...49,80 g0,00...488,30 m/s²
I trinn av		0,20 g2,00 m/s²
Crest		
Måleområde for vibrasjon		1,00...50,00
Sett punkt SP		2,00...50,00
Tilbakestill punkt rP		1,00...49,00
I trinn av		1,00
Temperaturmåling		
Måleområde [°C]		-30,00...80,00
Oppløsning [°C]		0,10
Sett punkt SP [°C]		-28,00...80,00
Tilbakestill punkt rP [°C]		-30,00...78,00
I trinn av [°C]		2,00
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet		≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB
Nøyaktighet [K]		± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur))



Vibrasjonssensor

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Linearitetsavvik	2 %	
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	Programvare	
Diagnostiske funksjoner	selvtest	
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9: 2013-07	
Profiler	Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000)	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Prosessdata analog	10,00	
Behandle data binær	2,00	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,60	
IO-Link-funksjoner (acyclical)	filter for v-RMS, a-RMS, a-Peak; Hysteres; vindu; Koblingspunkt; Koblingslogikk	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	Status A (COM2)	1257
	Status B (COM2 / COM3)	1369
Merk	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-30,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...80,00	
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	2014/30/EU	
	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
		500 g 1 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g / 10...3000 Hz
MTTF [ANN]	299,00	
UL godkjenning	Ta	-30...60 °C
	UL Godkjenning nr.	L002
Mekaniske data		
Vekt [g]	116,50	
Type montering	sett skruer	
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tiltrekkingsmoment [Nm]	8,00	
Tilbehør		
Varer som leveres	sett skruer: 1 x 1/4" 28 UNF / M8	
	sett skruer: 1 x 1/4"28 UNF x 5/8" DIN916	

VVB020



Vibrasjonssensor

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Merknader

Merk	maskinvareversjonen BC har et midlertidig endret omgivelsestemperaturområde
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 20 m



1	L+
2	OUT2
3	L-
4	OUT1 Koblingsutgang eller IO-Link