


Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH120MSS0010K12



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Skjernet kabel
-------------------	---------------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	1,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-30,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	618,60
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 48,50
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	sink, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

ZH4119



Forbindelseskabel med støpsel


ASTGH120MSS0010K12

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,5 mm, beskyttet; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; Støpt kropp: TPU; låse: sink, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,4 Nm



Tilkobling