




Moduł bezpieczeństwa AS-i ClassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC505S

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	60
Klasa ochrony		III
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia		
Obwód wejść binarnych		PNP/NPN
Zasilanie wejść		AS-i
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...65
Ochrona		IP 65; (w połączeniu z dolną częścią modułu i płaskim przewodem AS-i)
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	aneks E
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Spełnia wymogi		ISO 13849-1: 2015 kategoria 3 / 4 *), PL d / e *)
Żywotność TM (Mission Time)	[h]	175200



Moduł bezpieczeństwa AS-i ClassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.11; 2.1
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR
Rozszerzony tryb adresowania		nie
Profil mastera AS-i		M3; M4
AS-i profil		S-7.B.0
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	B.0
Certyfikat AS-i		61901
Dane mechaniczne		
Waga		[g] 285
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Dolna część modułu, AC5000
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:		
Podłączenie		
Konektor: M12		
	Gniazdo I-1/2	
1	zasilanie I+	
2	Wejście I-1 (p)	
3	zasilanie I-	
4	Wejście I-2 (n)	
5	nieużywany	
	Gniazdo I-2	
1	Wejście I-2 (n)	
2	zasilanie I-	
3	nieużywany	
4	nieużywany	
5	nieużywany	