

## Bramka AS-i PROFIBUS DP z PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1028

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Jednostki zamienne do systemów Krones należy uzyskać bezpośrednio od firmy Krones.

To urządzenie nie jest bezpośrednio kompatybilne.



- 1 interfejs szeregowy RS232C  
2 Interfejs Profibus DP



## Aplikacja

Aplikacja

Użycie jako mini sterownika i gatewaya

## Dane elektryczne

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie zasilania [V]         | 22...30 DC; (24 DC ; do PELV) |
| Wytrzymałość [V]               | 500                           |
| Maks. pobór prądu z sieci [mA] | 80                            |
| Maks. pobór energii [VA]       | 10                            |
| Separacja elektryczna          | tak                           |

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

## Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

RS232

## RS232

Liczba interfejsów RS232

1

Prędkość transmisji

4800...62400 Baud



## Bramka AS-i PROFIBUS DP z PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

|                                     |                                                                                                                                       |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Typ wtyczki                         | SUB-D                                                                                                                                 |                         |
| Typ użycia                          | Programowanie                                                                                                                         |                         |
| Warunki pracy                       |                                                                                                                                       |                         |
| Temperatura otoczenia               | [°C]                                                                                                                                  | 0...60                  |
| Temperatura składowania             | [°C]                                                                                                                                  | -20...70                |
| Maks. wilgotność względna powietrza | [%]                                                                                                                                   | 95                      |
| Ochrona                             |                                                                                                                                       | IP 20                   |
| Klasyfikacja AS-i                   |                                                                                                                                       |                         |
| Profil mastera AS-i                 |                                                                                                                                       | M1                      |
| Certyfikat AS-i                     |                                                                                                                                       | 22501                   |
| Dane mechaniczne                    |                                                                                                                                       |                         |
| Obudowa                             | Obudowa do montażu na szynę DIN                                                                                                       |                         |
| Materiał                            | aluminium                                                                                                                             |                         |
| Wyświetlacze / elementy robocze     |                                                                                                                                       |                         |
| Wyświetlacz                         | działanie                                                                                                                             | 2 x LED, kolor czerwony |
|                                     |                                                                                                                                       | 2 x LED, kolor zielony  |
|                                     |                                                                                                                                       | 2 x LED, kolor żółty    |
| Uwagi                               |                                                                                                                                       |                         |
| Uwagi                               | Jednostki zamienne do systemów Krones należy uzyskać bezpośrednio od firmy Krones.                                                    |                         |
|                                     | To urządzenie nie jest bezpośrednio kompatybilne.                                                                                     |                         |
| Uwagi                               | Jednostki zamienne do systemów Krones należy uzyskać bezpośrednio od firmy Krones.; To urządzenie nie jest bezpośrednio kompatybilne. |                         |
| Sztuk w opakowaniu                  | 1 szt.                                                                                                                                |                         |
| Połączenie elektryczne              |                                                                                                                                       |                         |
| zaciski śrubowe: 7 x                |                                                                                                                                       |                         |
| Podłączenie                         |                                                                                                                                       |                         |

|   |         |
|---|---------|
| 7 | AS-i 2+ |
| 6 | AS-i 2- |
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1- |
| 1 | PE      |