


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 wtyk do adresowania
2 LED

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania [V]	19,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	100
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 30

Testy / dopuszczenia

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	3.0
Rozszerzony tryb adresowania	tak
AS-i profil	S-B.A.5
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B
AS-i_ID_kod [hex]	A.5

Dane mechaniczne

Waga [g]	98,5
Typ montażu	Montaż na szynie DIN
Wymiary [mm]	83 x 22 x 45
Materiał	PBT

AC1155



Bramka AS-i / RS485

AS-i / RS-485 Gateway

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	zwarcie	LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	nieużywany
TxD	nieużywany
RxD	nieużywany