


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1256

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	110 / 230; (wybierany)
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	85...132 / 184...264
Napięcie wyjściowe DC	[V]	29,5...31,6
Klasa ochrony		I
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	3,2
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	0,1
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	2 (> 60 °C)
Zintegrowane wydzielanie danych		tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
--------------------------------	-----



Zasilacz AS-Interface

AS-i Ltd. Power Source Class2

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Możliwe równoległe połączenie wyjść	nie
Możliwe szeregowe połączenie wyjść	nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Dane mechaniczne

Materiał	aluminium
----------	-----------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
-------------	---------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 1.5...6 mm²

Podłączenie

