



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2709

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 250
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,2

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4; (dwukierunkowe)
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	15...29
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	50
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 00
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-7.0
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	0
Dane mechaniczne		
Typ montażu	dla obudowy Klöckner-Möller Aufbaugehäuse RMQ16: I 8	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	zwarcie	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Połączenie elektryczne

Podłączenie

