


AC1304



AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Aplikacja	sterownik zdecentralizowany
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Wytrzymałość [V]	500
Pobór prądu [mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	10
Maks. pobór energii [VA]	10
Liczba masterów AS-i	2
Separacja elektryczna	tak
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	RS232
RS232	
Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11



AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Typ użycia		Programowanie	
Notatka n/t interfejsów		elektrycznie izolowane	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60	
Temperatura składowania	[°C]	-20...70	
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95	
Ochrona		IP 20	
Klasyfikacja AS-i			
Wersja AS-i		2.1	
Profil mastera AS-i		M3	
Certyfikat AS-i		61102	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	517,4	
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony	
		3 x LED, kolor zielony	
		3 x LED, kolor żółty	
		wyświetlacz LCD	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Podłączenie			

