




Moduł AS-i PCB

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Aplikacja		
Aplikacja	Obudowa do montażu na płycie montażowej	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2	
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	18...30; (DC)
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		nie
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Zakres napięcia DC	[V]	DC
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	10
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Wyjścia zasilania aktuatora		AS-i



Moduł AS-i PCB

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...60			
Ochrona			IP 20; (w zależności od obudowy)			
Testy / dopuszczenia						
EMC			EN 50295			
MTTF		[lata]	842			
Klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i			2.11; 3.0			
Rozszerzony tryb adresowania			tak			
Profil mastera AS-i			M2; M3; M4			
AS-i profil			S-7.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	7			
AS-i_ID_kod		[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i			75101			
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Oznaczenie	I-1 / O-1	I-2	-	-
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	58,5			
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie	LED, kolor zielony			
		Błąd	LED, kolor czerwony			
		Funkcja	LED, kolor żółty			
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu			1 szt.			
Połączenie elektryczne						
Przewód: 0,2 m						
AS-i +	brązowy					
AS-i -	niebieski					
I1	czarny					
I2	czarny					
O1	kolor czerwony					