


AC2900



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K



Aplikacja

Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Dodatkowe zasilanie	[V]	20...30 DC; (AUX)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-5...70
Temperatura składowania	[°C]	-5...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 68; IP 69K
Stopień zabrudzenia		2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	613,5
Wymiary	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiał		obudowa: stal kwasoodporna; O-ring: EPDM; Zaślepki: PP
Materiał uszczelnienia		EPDM

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	M12
--------------------	-----

Akcesoria

Dostarczane elementy	Oslona: 8 x M12, E70297
Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny:, E70390



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm; Maks. długość przewodu: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm; Maks. długość przewodu: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE