


## Bramka AS-i EtherNet/IP z PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

Aplikacja

Stosowany jako sterownik w sytemach rozproszonych  
oraz Ethernet IP Gateway / Web-Server

## Dane elektryczne

|                                |      |                                         |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Napięcie zasilania             | [V]  | 24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Pobór prądu                    | [mA] | < 400                                   |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i | [mA] | 10                                      |
| Maks. pobór energii            | [VA] | 10                                      |
| Liczba masterów AS-i           |      | 2                                       |

## Interfejsy

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Interfejs komunikacyjny | RS232; Ethernet                                 |
| Ethernet                |                                                 |
| Prędkość transmisji     | 10; 100                                         |
| Protokół                | EtherNet/IP; IP                                 |
| Typ użycia              | Transmisja danych                               |
| Notatka n/t interfejsów | Protokół CIP EtherNet / IP grupa serwerów 2 i 3 |



## Bramka AS-i EtherNet/IP z PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

## RS232

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Liczba interfejsów RS232 | 1                      |
| Prędkość transmisji      | 9600...115200 Baud     |
| Typ wtyczki              | RJ11                   |
| Typ użycia               | Programowanie          |
| Notatka n/t interfejsów  | elektrycznie izolowane |

## Warunki pracy

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C]              | 0...60   |
| Temperatura składowania [°C]            | -20...70 |
| Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95       |
| Ochrona                                 | IP 20    |

## Klasyfikacja AS-i

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Wersja AS-i         | 2.1 |
| Profil mastera AS-i | M1e |

## Dane mechaniczne

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Obudowa  | Obudowa do montażu na szynę DIN      |
| Materiał | aluminium; blacha stalowa ocynkowana |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |         |                         |
|-------------|---------|-------------------------|
| Wyświetlacz | Funkcja | 3 x LED, kolor czerwony |
|             |         | 4 x LED, kolor zielony  |
|             |         | 2 x LED, kolor żółty    |
|             |         | wyświetlacz LCD         |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

## Podłączenie

