




Bramka AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Aplikacja	Używany jako Profibus DP Gateway z 1 AS-i Master	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Wytrzymałość	[V]	500
Pobór prądu	[mA]	< 400
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		1
Separacja elektryczna		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Standard transmisji danych	EN 50170	
Prędkość transmisji	12 MBaud	
Protokół	Profibus DP	
Typ użycia	Transmisja danych	
Notatka n/t interfejsów	Funkcja diagnostyczna	



Bramka AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20

Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Profil mastera AS-i		M3
Certyfikat AS-i		61105

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	545,6
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		1 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
Podłączenie		

