


Bramka AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1376

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 wyświetlacz
2 przycisk
3 Interfejs Profibus DP



Aplikacja

Aplikacja

Bramka PROFIBUS DP

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Wytrzymałość	[V]	500
Pobór prądu	[mA]	< 400
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		2
Separacja elektryczna		tak

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

PROFIBUS

PROFIBUS

Standard transmisji danych	EN 50170
Prędkość transmisji	12 MBaud
Protokół	Profibus DP
Typ użycia	Transmisja danych



Bramka AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Notatka n/t interfejsów		Funkcja diagnostyczna	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	0...60
Temperatura składowania		[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza		[%]	95
Ochrona			IP 20
Klasyfikacja AS-i			
Wersja AS-i			2.1
Profil mastera AS-i			M3
Certyfikat AS-i			61106
Dane mechaniczne			
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary		[mm]	86 x 131 x 107
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		działanie	3 x LED, kolor czerwony
			3 x LED, kolor zielony
			2 x LED, kolor żółty
			wyświetlacz LCD
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Podłączenie			

