AC1391


Bramka AS-i EtherCAT z funkcją PLC

ControllerE M4 1Mstr ECAT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1433

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 Interfejs EtherCAT
2 interfejs szeregowy RS232C

Aplikacja		
Aplikacja		sterownik zdecentralizowany; bramka EtherCat
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 400
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		1
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		RS232; Ethernet

AC1391

Bramka AS-i EtherCAT z funkcją PLC

ControllerE M4 1Mstr ECAT

Ethernet - EtherCAT		
Protokół		EtherCAT
Typ użycia		Transmisja danych
RS232		
Liczba interfejsów RS232		1
Prędkość transmisji		9600...115200 Baud
Typ wtyczki		RJ11
Typ użycia		Programowanie
Notatka n/t interfejsów		elektrycznie izolowane
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 20
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.11; 3.0
Profil mastera AS-i		M4
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	552,4
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	131 x 107 x 86
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	3 x LED, kolor czerwony
		4 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		

