AC2004


Moduł AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5213

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu

CE

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 35
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		nie
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść przekaźnikowych: 4
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Zakres napięcia DC	[V]	24; (do PELV; poprzez konektor M12)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000
Liczba wyjść przekaźnikowych		4
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85

AC2004

Moduł AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Ochrona		IP 67				
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
AS-i profil		S-8.0				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8				
AS-i_ID_kod	[hex]	0				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Gniazdo	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Dane mechaniczne						
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC				
Materiał		PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie	LED, kolor zielony			
		Funkcja	LED, kolor żółty			
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Konektor: M12; kodowanie: A

Konektor: M12; kodowanie: A



1	Napięcie zewnętrzne +
3	Napięcie zewnętrzne -