


Moduł AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5208

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 35
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	[V] 24; (do PELV; poprzez konektor M12)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 1000; (DC-12)
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...85
-----------------------	---------------

**Moduł AS-Interface**

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-8.0				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	8				
AS-i_ID_kod [hex]	0				
Certyfikat AS-i	04301				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Gniazdo	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Dane mechaniczne

Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części FC
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Konektor: M12; kodowanie: A

Konektor: M12; kodowanie: A



1	Napięcie zewnętrzne +
3	Napięcie zewnętrzne -