




Moduł AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5215  
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu




| Dane elektryczne                             |      |                           |
|----------------------------------------------|------|---------------------------|
| Napięcie zasilania                           | [V]  | 26,5...31,6 DC            |
| Pobór prądu                                  | [mA] | < 235                     |
| Wejścia / wyjścia                            |      |                           |
| Liczba wejść i wyjść                         |      | Liczba wejść binarnych: 4 |
| Wejścia                                      |      |                           |
| Liczba wejść binarnych                       |      | 4; (2 x 2)                |
| Obwód wejść binarnych                        |      | PNP                       |
| Zasilanie wejść                              |      | AS-i                      |
| Zasilanie                                    | [V]  | 20...30                   |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie        | [mA] | 200                       |
| Prąd wejściowy Wysoki                        | [mA] | > 5                       |
| Prąd wejściowy Niski                         | [mA] | < 1,5                     |
| Poziom przełączania Wysoki                   | [V]  | > 10                      |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio |      | tak                       |
| Wyjścia                                      |      |                           |
| Wykonanie elektryczne                        |      | AS-i                      |



## Moduł AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

| Warunki pracy                                                                                  |  |                                    |       |                    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| Temperatura otoczenia                                                                          |  | [°C]                               |       | -25...85           |       |       |
| Ochrona                                                                                        |  | IP 67                              |       |                    |       |       |
| Testy / dopuszczenia                                                                           |  |                                    |       |                    |       |       |
| EMC                                                                                            |  | EN 50295                           |       |                    |       |       |
| Klasyfikacja AS-i                                                                              |  |                                    |       |                    |       |       |
| AS-i profil                                                                                    |  | S-0.1                              |       |                    |       |       |
| Konfiguracja AS-i E_A                                                                          |  | [hex]                              |       | 0                  |       |       |
| AS-i_ID_kod                                                                                    |  | [hex]                              |       | 1                  |       |       |
| Certyfikat AS-i                                                                                |  | 01302                              |       |                    |       |       |
| Bity danych                                                                                    |  | Bit danych                         | D0    | D1                 | D2    | D3    |
|                                                                                                |  | Gniazdo                            | I-1/2 | I-1/2              | I-3/4 | I-3/4 |
|                                                                                                |  | Pin                                | 4     | 2                  | 4     | 2     |
| Dane mechaniczne                                                                               |  |                                    |       |                    |       |       |
| Typ montażu                                                                                    |  | Interfejs AS-i do dolnej części FC |       |                    |       |       |
| Materiał                                                                                       |  | PBT                                |       |                    |       |       |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                |  |                                    |       |                    |       |       |
| Wyświetlacz                                                                                    |  | działanie                          |       | LED, kolor zielony |       |       |
|                                                                                                |  | Funkcja                            |       | LED, kolor żółty   |       |       |
| Uwagi                                                                                          |  |                                    |       |                    |       |       |
| Sztuk w opakowaniu                                                                             |  | 1 szt.                             |       |                    |       |       |
| Połączenie elektryczne                                                                         |  |                                    |       |                    |       |       |
| styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:                                             |  |                                    |       |                    |       |       |
| Konektor: M12; kodowanie: A                                                                    |  |                                    |       |                    |       |       |
| <div></div> |  |                                    |       |                    |       |       |