




Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS Module 2BI 2LO

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2086

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 przycisk / LED
- 3 przycisk / LED



Aplikacja		
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55
Wejścia		
Zasilanie wejść	AS-i	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.1	
Rozszerzony tryb adresowania	nie	
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4	



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profil	S-3.F.F				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	3				
AS-i_ID_kod [hex]	F.F				
Certyfikat AS-i	04801				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przycisk	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Dane mechaniczne

Waga [g]	100,6
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	przyciski	2 x LED, biały
-------------	-----------	----------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	pokrywy: 2	
	kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony	
	2, kolor zielony	
	2, kolor żółty	
	2, niebieski	
	2, biały	

Uwagi

Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
	Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: