




Moduł AS-i Uniwersalny

EMS/Module/4DI/CCT



1 powierzchnia do opisu



Aplikacja		
Aplikacja		montaż obiektowy
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	200
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	160
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 3
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65



Moduł AS-i Uniwersalny

EMS/Module/4DI/CCT

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
Profil mastera AS-i		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.F				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		0				
AS-i_ID_kod [hex]		0.F				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		przypisanie	I-1	I-2	I-3	I-4
Dane mechaniczne						
Waga [g]		182				
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC				
Materiał		PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Połączenie elektryczne						
Podłączenie modułu		Przewody płaskie				
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
zaciski klatkowe:						
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:						