


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2035

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 60
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	[V] 24; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 1000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...60
-----------------------	---------------



Moduł AS-i Uniwersalny

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Ochrona	IP 65
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-8.0					
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	8					
AS-i_ID_kod [hex]	0					
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3	
	Oznaczenie	O-1	O-2	O-3	O-4	
Bity parametrów	Bit parametru	Funkcja				
	P0	watchdog dla wszystkich wyjść	:	aktywowany * /	wyłączony	
	P1	nieużywany				
	P2	nieużywany				
	P3	nieużywany				

Dane mechaniczne

Typ montażu	Interfejs AS-i dla dolnych części FC-E lub SC
Materiał	PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski kłatkowe:

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E / PG: