




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2048
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 Konektor pneumatyczny $\varnothing$ 8 mm
- 3 ręcznie odkręcany wkręt
- 4 Konektor pneumatyczny $\varnothing$ 4 mm powietrze pomocnicze



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 165
Dodatkowe zasilanie	[V]	18...30 DC; (do PELV)
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
---	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść pneumatycznych	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...55
Uwaga dot. temperatury otoczenia	ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	3				
AS-i_ID_kod [hex]	F				
Certyfikat AS-i	10501				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Gniazdo	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Pin	4	2 / 4	-	-

Dane mechaniczne

Typ montażu	montaż śrubowy
Materiał	PBT
System pneumatyczny	1 x 4/2-drogowy zawór gniazdowy
Zakres ciśnienia roboczego [bar]	3...8
Zakres ciśnienia roboczego [MPa]	0,3...0,8
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy	dopuszczalne skoki ciśnienia
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min]	500
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min]	700
Skład sprężonego powietrza	filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [bar]	3...8
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [MPa]	0,3...0,8
Przyłącza rurowe	Legris LF 3000/8

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Tłumik:, E75232
------------------------	-----------------

Uwagi

Uwagi	Proszę przeczytać uwagi na temat sprężonego powietrza i EMC/ESD w sekcji "Do pobrania"
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E / PG:

Podłączenie

Konektor: M12