




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5202
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 zainstalowany port podczerwieni
- 2 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	150
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,1; (całkowity prąd dla obu wyjść i zasilania czujników z AS-i: 100 mA)
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia		
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	21...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Wyjścia					
Wykonanie elektryczne		AS-i			
Podłączenie		PNP			
Zakres napięcia DC [V]		AS-i			
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		100			
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak			
Separacja galwaniczna		nie			
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]		-25...70			
Ochrona		IP 67			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 50295			
Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Rozszerzony tryb adresowania		tak			
AS-i profil		S-7.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7			
AS-i_ID_kod [hex]		A.E			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2
	Wyjście	1	2	-	-
	Gniazdo	I-1/2	I-3/4	-	-
	Pin	2	2	-	-
Dane mechaniczne					
Waga [g]		107,4			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony	
	Błąd			LED, kolor czerwony	
	Funkcja			LED, kolor żółty	
Akcesoria					
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu			
Uwagi					
Uwagi		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:			
		I-1/2, I-3/4			
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			

Moduł AS-i ClassicLine


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Połączenie elektryczne


styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Podłączenie

I-1/2



I-3/4



Konektor: M12