




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5203

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 3
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Liczba wyjść binarnych		3
Podłączenie		PNP
Zakres napięcia DC	[V]	15...30; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Separacja galwaniczna		tak



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Rozszerzony tryb adresowania		tak
AS-i profil		S-8.A.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	108,6
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:		
Konektor: M12; kodowanie: A		
		
1	Wyjścia	
2	nieużywany	
3	nieużywany	
4	Napięcie zewnętrzne AUX -	
5	Wyjście przełączające +	
	nieużywany	