


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
Zakres pomiarowy [°C]	-200...850

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 90

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Zasilanie wejść	AS-i
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	1
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio	tak
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 / 0,1 °C

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy [°C]	-200...850
-----------------------	------------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 20
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-7.1
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	1
Dane mechaniczne		
Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa	
Materiał	PA; PVC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	wyświetlacz LCD:, E70206	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe:		
Podłączenie		

