


Dolna część modułu AS-i

EEMS-Base FC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5003

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 złącze uziemiające

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Obciążalność styku	< 2 A

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Dane mechaniczne

Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej	
Wymiary	[mm]	45 x 80 x 20
Materiał	PBT	

Uwagi

Uwagi	zalecana tuleja do przewodu uziemiającego: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Dolna część modułu może być używana z górnymi częściami, w których styk 5 gniazda M12 jest podłączony do uziemienia funkcjonalnego (FE).
-------	--

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

piny w górnej części modułu:

AC5021



Dolna część modułu AS-i

EEMS-Base FC

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: