




Dolna część modułu AS-i

EMS-Base FC Address.socket

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Obciążalność styku		< 2 A
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Klasyfikacja AS-i		
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania
Dane mechaniczne		
Typ montażu		Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
Wymiary	[mm]	45 x 80 x 20
Materiał		PBT
Uwagi		
Uwagi		zalecana tuleja do przewodu uziemiającego: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Dolna część modułu może być używana z górnymi częściami, w których styk 5 gniazda M12 jest podłączony do uziemienia funkcjonalnego (FE).
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
piny w górnej części modułu:		



Dolna część modułu AS-i

EMS-Base FC Address.socket

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: