


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5200

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC

Wejścia

Zasilanie	[V]	20...30
-----------	-----	---------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Dane mechaniczne

Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części FC
Materiał	PBT

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Moduł AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Konektor: M12; kodowanie: A



1	AS-i +
3	AS-i -