


Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

Moduloberteil aktiv,

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2018

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
 2 przycisk / LED kolor zielony
 3 przycisk / LED kolor czerwony



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 55

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	3			
AS-i_ID_kod	[hex]	F			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przycisk	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

**Moduł AS-i podświetlanych przycisków]**

Moduloberteil aktiv,

Dane mechaniczne	
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał	PBT
Uwagi	
Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
	Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:	