AC2058


AirBox AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2048

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu
2 Konektor pneumatyczny Ø 8 mm
3 ręcznie odkręcany wkręt

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 165
Dodatkowe zasilanie	[V]	18...30 DC; (do PELV)
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100

AC2058

AirBox AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 3				
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5				
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10				
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak				
Wyjścia						
Wykonanie elektryczne		AS-i				
Liczba wyjść pneumatycznych		1				
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia	[°C]	0...55				
Uwaga dot. temperatury otoczenia		ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C				
Ochrona		IP 67				
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
AS-i profil		S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	3				
AS-i_ID_kod	[hex]	F				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejścia / wyjścia	I-1	I-2	O-3	nieużywany
Dane mechaniczne						
Typ montażu		montaż śrubowy				
Materiał		obudowa: PBT; części metalowe: stal nierdzewna (1.4305 / 303); uszczelnienie: FKM				
System pneumatyczny		1 x 4/2-drogowy zawór gniazdowy				
Zakres ciśnienia roboczego	[bar]	3...8				
Zakres ciśnienia roboczego	[MPa]	0,3...0,8				
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy		dopuszczalne skoki ciśnienia				
Przepływ powietrza przy 6/5 bar	[l/min]	500				
Przepływ powietrza 6/0 bar	[l/min]	700				
Skład sprężonego powietrza		filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone				
Przyłącza rurowe		Legris LF 3000/8				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie	LED, kolor zielony			
		Funkcja	LED, kolor żółty			
Połączenie elektryczne						
Podłączenie modułu		Przewody płaskie				
Akcesoria						
Akcesoria (opcjonalne)		Tłumik:, E75232				
Uwagi						
Uwagi		Proszę przeczytać uwagi na temat sprężonego powietrza i EMC/ESD w sekcji "Do pobrania"				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				

AC2058

AirBox AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Podłączenie