




AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX



Aplikacja		
Aplikacja		montaż obiektowy
Temperatura medium	[°C]	-10...50
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	280
Dodatkowe zasilanie	[V]	18...30 DC; (do PELV)
Dodatkowe zasilanie		wymagane
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	10
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść pneumatycznych: 2



AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX

Wejścia					
Liczba wejść binarnych	4				
Obwód wejść binarnych	PNP				
Zasilanie wejść	AS-i				
Zasilanie [V]	20...30; (poprzez płaski kabel)				
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200				
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10				
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2				
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 11				
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak				
Wyjścia					
Liczba wyjść pneumatycznych	2; (zasilanie: zewnętrzne napięcie zasilania 24 V)				
Wyjścia zasilania aktuatora	AUX				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-10...55				
Ochrona	IP 65; IP 67				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [lata]	216				
Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11; 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	wyjście pneumatyczne	2	4	-	-
Dane mechaniczne					
Waga [g]	384				
Typ montażu	szybki montaż				
Materiał	PA; POM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
System pneumatyczny	1 x 5/3-drogowy zawór suwakowy; pozycja środkowa zablokowana				
Zakres ciśnienia roboczego [bar]	3...8				
Zakres ciśnienia roboczego [MPa]	0,3...0,8				



AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX

Zakres ciśnienia roboczego	[psi]	43,5...116	
Przepływ powietrza przy 6/5 bar	[l/min]	400	
Skład sprężonego powietrza		sprężone powietrze niezaolejone klasy 6-3-1; sprężone powietrze zaolejone klasy 6-3-4	
Sterowanie ręczne		naciśnij/zwolnij lub naciśnij/obróć/zablokuj	
Przyłącza rurowe		8 mm	
Wylot powietrza		wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony	
	Błąd	LED, kolor czerwony	
	Funkcja	LED, kolor żółty	
Połączenie elektryczne			
Podłączenie modułu		Przewody płaskie	
Akcesoria			
Dostarczane elementy		część dolna	
Akcesoria (opcjonalne)		Wspornik montażowy:, E74999	
		Dolna część modułu:, E75000	
		Osłona: M12, E73004	
		zaślepki uszczelniające:, E75231	
		Tłumik:, E75232	
		Łącznik wtykowy typ L:, E75228	
		Łącznik wtykowy typ T:, E75227	
Uwagi			
Uwagi		Jeżeli nie podłączono przewodów pneumatycznych, należy zastosować zaślepkę E75231	
		Nie dopuszczać do zabrudzeń i zanieczyszczeń.	
		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
		L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4	
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
Proszę przeczytać uwagi na temat sprężonego powietrza i EMC/ESD w sekcji "Do pobrania"			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	




AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie



Konektor: M12


	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX

Diagramy i grafiki

Symbol pneumatyczny



1 x 5/3-drogowy zawór suwakowy; pozycja środkowa zablokowana