




Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

c2S-Module 2BI 2LO

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2396

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 LED
- 3 przycisk 2 / LED 2
- 4 przycisk 1 / LED 1



Aplikacja		
Wykonanie	Paleta kolorów podświetlenia przycisków	
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55
Wejścia		
Zasilanie wejść	AS-i	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

c2S-Module 2BI 2LO

Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.1				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Certyfikat AS-i	49201				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	przycisk	-	-	1	2
Dane mechaniczne					
Waga [g]	104				
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC				
Materiał	PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	przyciski		2 x LED, biały		
Akcesoria					
Dostarczane elementy	pokrywy: 2				
	kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony				
	2, kolor zielony				
	2, kolor żółty				
	2, niebieski				
	2, biały				
Uwagi					
Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.				
	Obudowa i przyciski można oznakować.				
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:					