




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

Moduł aktyw, 4E 200mA/4AT PNP

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2257

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 wtyk do adresowania



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 235
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4; (dwukierunkowe)
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

Moduł aktywny, 4E 200mA/4AT PNP

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
--	-----

Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC [V]	10...30; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 50295

Klasyfikacja AS-i	
AS-i profil	S-7.0
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7
AS-i_ID_kod [hex]	0
Certyfikat AS-i	05001

Dane mechaniczne	
Typ montażu	Montaż na szynie DIN
Materiał	PA; PVC

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Podłączenie	

