




Moduł AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 6 Wyjścia z dławikiem kablowym PG



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 140
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Zasilanie wejść		AS-i / AUX
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10



Moduł AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak	
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	AS-i	
Liczba wyjść binarnych	2	
Podłączenie	PNP	
Zakres napięcia DC [V]	do PELV	
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000	
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak	
Separacja galwaniczna	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 68	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil	S-0.0	
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	0	
AS-i_ID_kod [hex]	0	
Dane mechaniczne		
Materiał	PA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	dławik kablowy PG: 2 x PG9	
	dławik kablowy PG: 4 x PG7	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	