




Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 przyciski 2 / LED 2
- 3 przyciski 1 / LED 1
- 4 powierzchnia do opisu



Aplikacja		
Wykonanie	Paleta kolorów podświetlenia przycisków	
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55
Wejścia		
Zasilanie wejść	AS-i	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.11; 3.0	
Rozszerzony tryb adresowania	tak	
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4	



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i profil	S-B.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Certyfikat AS-i	134701				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	przyciski	-	-	1	2

Dane mechaniczne

Waga [g]	137,6
Typ montażu	Montaż na szynie DIN
Wymiary [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiał	PA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze	2	swobodnie programowalne podświetlane klawisze funkcyjne

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	M12
--------------------	-----

Akcesoria

Dostarczane elementy	pokrywy: 2
	kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony
	2, kolor zielony
	2, kolor żółty
	2, niebieski
	2, biały
	Adapter montażowy: 1

Uwagi

Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
	Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne



1	AS-i +
3	AS-i -