AC3225


Repeater AS-i

SmartL25 AS-i Repeater II

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: AC3226

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 Złącze z zaciskami sprężynowymi
2 powierzchnia do opisu
3 montaż na szynie DIN

Aplikacja		
Aplikacja		Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	60; (z linii AS-i)
Monitorowanie podnapięciowe		nie
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)

AC3225

Repeater AS-i

SmartL25 AS-i Repeater II

Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000	
Ochrona	IP 20	
Stopień zabrudzenia	2	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 62026-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	154	
Typ montażu	Montaż na szynie DIN	
Materiał	PC-GF20	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	2 x LED, kolor zielony
	zwarcie	2 x LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Konektor Combicon	
Uwagi		
Uwagi	Ten repeater AS-i nie ma przypisanego adresu slave.	
	Całkowita liczba slave przypisanych do mastera AS-i nie ulega zmianie	
	Repeater nie wymaga żadnej nastawy parametrów.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne

	wyjście przewodu AS-i
A-	AS-i - liniowa 2
A+	AS-i + liniowa 2
A-	AS-i - liniowa 2
A+	AS-i + liniowa 2
	wejście przewodu AS-i
A+	AS-i + liniowa 1
A-	AS-i - liniowa 1
A+	AS-i + liniowa 1
A-	AS-i - liniowa 1