




Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4SB IP67



| Aplikacja                             |               |                                                    |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Aplikacja                             |               | montaż obiektowy                                   |
| Dane elektryczne                      |               |                                                    |
| Napięcie zasilania                    | [V]           | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)   |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A]           | 2; (AS-i: 2; AUX: 2)                               |
| Dodatkowe zasilanie                   | [V]           | 15...30 DC; (AUX ; supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Warunki pracy                         |               |                                                    |
| Temperatura otoczenia                 | [°C]          | -25...70                                           |
| Ochrona                               |               | IP 67                                              |
| Testy / dopuszczenia                  |               |                                                    |
| EMC                                   | EN 50295      |                                                    |
|                                       | IEC 61000-6-2 |                                                    |
| MTTF                                  | [lata]        | 10284                                              |
| Dane mechaniczne                      |               |                                                    |
| Waga                                  | [g]           | 152,5                                              |
| Typ montażu                           |               | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i   |
| Wymiary                               | [mm]          | 103 x 45 x 44,7                                    |
| Materiał                              |               | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane  |
| Połączenie elektryczne                |               |                                                    |
| Podłączenie modułu                    |               | Przewody płaskie                                   |
| Akcesoria                             |               |                                                    |
| Dostarczane elementy                  |               | część dolna                                        |



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ClassicLine 4SB IP67   |                     |
| Akcesoria (opcjonalne) | Oslona: M12, E73004 |

Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Konektor: M12; kodowanie: A



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | AS-i +                |
| 2 | Napięcie zewnętrzne - |
| 3 | AS-i -                |
| 4 | Napięcie zewnętrzne + |