

AC5218



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AO C IP67



Cechy produktu	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
Aplikacja	
Aplikacja	montaż obiektowy
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	50
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie [V]	16...30 DC; (AUX)
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
Wyjścia	
Liczba wyjść analogowych	2; (podłączenie aktuatorów 2-, 3- i 4-przewodowych)
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maksymalny spadek napięcia na elemencie dla prądu znamionowego. [V]	10
Rozdzielczość wyjścia analogowego	12 bit
Dokładność / odchylenie	
Błąd pomiaru	0,5



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AO C IP67

[% wartości
końcowej]

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 67
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[lata]	125
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.11; 3.0
Rozszerzony tryb adresowania		nie
Profil mastera AS-i		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.5
Certyfikat AS-i		124001
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	183
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnał analogowy	LED, kolor żółty Kanały AO1...AO2
	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie modułu		Przewody płaskie
Akcesoria		
Dostarczane elementy		część dolna
Akcesoria (opcjonalne)		Ośłona: M12, E73004
Uwagi		
Uwagi	Istnieje separacja elektryczna między AS-i i AUX oraz między AS-i i wyjściami analogowymi.	
	Zasilanie siłownika na pinach 1 i 3 może być użyte do zasilania siłowników.	
	Połączenie 3-przewodowe możliwe za pośrednictwem zewnętrznego połączenia.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AO C IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Konektor: M12; kodowanie: A



1	wyjscie analogowe
2	zasilanie silownika + 24 V
3	wyjscie analogowe AO +
4	zasilanie silownika 0 V
5	wyjscie analogowe AO -
	uziemienie robocze FE