


ANT513



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED kolor żółty
- 2 LED kolor zielony



Aplikacja

Aplikacja	Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych
Dopuszczenia radiowe	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Chiny; Taiwan; Indie; Korea Południowa; Singapur; Ukraina; Malezja; Brazylia; Meksyk; Nowa Zelandia; Wietnam
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		III
Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Standard RFID		ISO 15693

Strefa działania

Prędkość przesuwu	[m/s]	< 1
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu	[mm]	250
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	300



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF MCRWIDUS03

Dystans do taga ID	[mm]	Odczyt	:	≤ 60
		statyczne		
		Zapis	:	≤ 60
		statyczne		
		oznaczenie aplikacji	:	E80370

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[lata]	557

Dane mechaniczne

Waga	[g]	165,55
Obudowa		prostopadłościan
Powierzchnia aktywna		5 pozycji do wyboru
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	40 x 40 x 54
Materiał		obudowa: PA; części metalowe: stal kwasoodporna

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	kommunikacja z tagiem	1 x LED, kolor żółty

Uwagi

Uwagi	Odnośnie odległości do innych znaczników ID patrz dokumentacja: (E803xx)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12, obrotowy z zatrzaskiem; kodowanie: A



ANT513



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF MCRWIDUS03

Podłączenie

